

**HOLEX**

**Upichovacia planžeta, ocel', neutrálna, Výška planžety h<sub>5</sub> / šírka zápichu w:  
19/2,2mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273000 19/2,2
GTIN	4045197941602
Trieda položky	22B

## Popis

**Použitie:**

Iba v spojení s upichovacími doštičkami č. 273010.

**Vhodné pre:**

Držiak č. 273896 – 273898 alebo č. 319132 / 319133 (držiak VDI).

**Rozsah balenia:**

Vrátane kľúča na výmenu doštičiek.

## Technický opis

Šírka b <sub>2</sub>	1,6 mm
Výška h <sub>1</sub>	15,5 mm
Výška planžety h <sub>5</sub>	19 mm
Šírka zápichu w	2,2 mm
pre maximálny Ø obrobka	40 mm
Celková dĺžka L	86 mm
Druh použitia	neutrálna
Vnútorné chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta

