

Garant**DC.T 11T304, Typ: HB730-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260462 HB730-1
GTIN	4045197941435
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Typ	HB730-1
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Hlavné použitie	UNI
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 3,3 mm
Lamač triesok	XUM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	35 - 230 m/min
Povrchová úprava	Nano-PVD

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie