

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261353 12/07
GTIN	4045197941572
Trieda položky	21T

## Technický opis

Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	15,5 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Uhol nastavenia k	72,5 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Veľkosť doštičiek	7 mm
Odsadenie stredu $L_3$	9 mm
Šírka hrdla $L_4$	9 mm
Držiak ISO-kód	A12K SVVCR/L07
Výška upínania $L_2$	11 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	28 mm
Úžitková hĺbka T	6 mm
Ø stopky $D_s$	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200