

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/05mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261346 8/05
GTIN	4045197941404
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	15 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	5 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	7,5 mm
Držiak ISO-kód	A08F SVLCR/L05
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0501..
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	6 mm
Veľkosť doštičiek	5 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	9,2 mm
Úžitková hĺbka T	3 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie skrutkovacích hrotov D 6,3 Maximálny ťahovací moment 200	659905 200
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil Torx® TX5	675155 TX5
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie skrutkovacích hrotov D 6,3 Maximálny ťahovací moment 200	659956 200