

Garant**DC.T 11T308, Typ: HB730-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260464 HB730-1
GTIN	4045197941442
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 3,3 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	UNI
Typ	HB730-1
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	35 - 230 m/min
Lamač triesok	XUM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Povrchová úprava	Nano-PVD

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie