


**Garant****CNMG 120408, Typ: HB730-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250158 HB730-1
GTIN	4045197941374
Trieda položky	21G

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	35 - 230 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	XUM
Hlavné použitie	UNI
Typ	HB730-1
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv $f$	0,2 - 0,6 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	Nano-PVD

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie