

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261338 12/07
GTIN	4045197941251
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Celková dĺžka L	140 mm
Výška upínania L ₂	11 mm
Držiak ISO-kód	A12L SVJCR/L07
Dĺžka hlavy L ₁	18 mm
Odsadenie stredu L ₃	2 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Šírka hrdla L ₄	7,8 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	13 mm
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200

659957 200