

**Garant****DNMG 110404, Typ: HB730-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250752 HB730-1
GTIN	4045197941381
Trieda položky	21G

## Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Lamač triesok	XUM
Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	35 - 230 m/min
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB730-1
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 6 mm
Povrchová úprava	Nano-PVD

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110404
Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie