

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/05mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261338 8/05
GTIN	4045197941275
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	5 mm
Odsadenie stredu L ₃	3 mm
Držiak ISO-kód	A08F SVJCR/L05
Dĺžka hlavy L ₁	15 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky vhodná otočná rezná platnička	269028 26 VC.. 0501..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	8 mm
Výška upínania L ₂	7,5 mm
Šírka hrdla L ₄	6 mm
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Ø stopky D ₅	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX5

674248 TX5

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200

659957 200