

Garant**DNMG 150604, Typ: HB730-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250760 HB730-1
GTIN	4045197941398
Trieda položky	21G

Technický opis

Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	35 - 230 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 6 mm
Lamač triesok	XUM
Hlavné použitie	UNI
Typ	HB730-1
Povrchová úprava	Nano-PVD

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604
Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie