

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261339 10/07
GTIN	4045197941299
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	1,5 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	13 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Držiak ISO-kód	A10K SVJCR/L07
Dĺžka hlavy L ₁	18 mm
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Celková dĺžka L	125 mm
Šírka hrdla L ₄	6,3 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Veľkosť doštičiek	7 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200

659957 200