

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261339 12/07
GTIN	4045197941282
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	13 mm
Držiak ISO-kód	A12L SVJCR/L07
Odsadenie stredu L_3	2 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Uhol nastavenia κ	142 Stupeň
Výška upínania L_2	11 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Celková dĺžka L	140 mm
Šírka hrdla L_4	7,8 mm
Dĺžka hlavy L_1	18 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200

659957 200