

**Samosklápač s vypúšťacím kohoutom, Objem kontajneru: 600l****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919925 600
GTIN	4017976160603
Trieda položky	96D

Popis**Prevedenie:**

Robustná zváraná konštrukcie z ocelového plechu hrúbky 3 mm. Spodný rám s integrovanými dutinami pre vidlicový vozík.

2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou) s polyamidovými kolesami.

Poistka proti odvalovaniu a blokovanie prevrátenia, článková reťaz ako poistka proti sklzu a sklopeniu.

Popis:

Vypúšťací kohút so sitkom na oddelenie tekutín a pevných látok.

Vyklopenie je samostatné po uvoľnení blokovania.

Ťažné lano na spustenie vyklápania zo sedadla vysokozdvížneho vozíka.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Technický opis

Osi vjazdu Rozmer D	90 mm
Sklápací mechanizmus	Lano
Sklápacie zaistenie	áno

Výpustný kohútik Prevedenie	výpustný ventil so sitkom
Nosnosť	1500 kg
Osi vjazdu Vzďialenosť A	582 mm
Zalievania hrán výška s kolieskami	981 mm
Šírka	1141 mm
Výška	1070 mm
Vnútorňy rozmer vjazdu Šírka	190 mm
Počet kolies	4
Dĺžka	1294 mm
Osi vjazdu Rozmer A	190 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
s osami vjazdu	áno
Osi vjazdu Rozmer C	982 mm
Objem kontajneru	600 l
Vnútorňy rozmer vjazdu Výška	90 mm
Lano	áno
Ø kolesa	200 mm
Materiál Koleso	Polyamid
Hmotnosť	155 kg
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Farba	brilantová modrá RAL 5007
Norma	EN 1757-3
Výška bez koliesok	837 mm
Druh produktu	Vyklápacia nádoba