

**Garant****Podvozok pre palety, Šírka ložnej plochy × hĺbka: 1200X800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919908 1200X800
GTIN	4045197684196
Trieda položky	91T

**Popis****Prevedenie:**

Pevná konštrukcia z uholníkovej ocele so 4 zachytávacími rohmi na uchytenie plochých a klieťkových paliet. Pneumatiky z plnej gumy Elastic s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami (s brzdou) a náboje uložené vo valčekových ložiskách.

**Použitie:**

Na upnutie plochých a klieťkových paliet.

**Povrchová úprava farby:**

Strieborný **práškovy nanášaný lak.**

**Technický opis**

Šírka	1275 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Výška ložnej plochy	245 mm
Hmotnosť	36 kg
Ø kolesa	160 mm
Materiál Koleso	pružné celogumové
Nosnosť	1200 kg
Výška	300 mm
Šírka nakladacej plochy	1210 mm

Hĺbka ložnej plochy	810 mm
Hĺbka	875 mm
Posuvná rukoväť	nie
Druh produktu	Podvozok pre palety