

HOLEX

**Upichovacia planžeta, ocel', neutrálna, Výška planžety h₅ / šírka zápichu w:
19/3,1mm**



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273000 19/3,1 |
| GTIN | 4045197941619 |
| Trieda položky | 22B |

Popis

Použitie:

Iba v spojení s upichovacími doštičkami č. 273010.

Vhodné pre:

Držiak č. 273896 – 273898 alebo č. 319132 / 319133 (držiak VDI).

Rozsah balenia:

Vrátane kľúča na výmenu doštičiek.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Výška planžety h ₅ | 19 mm |
| Šírka b ₂ | 2,4 mm |
| pre maximálny Ø obrobka | 40 mm |
| Šírka zápichu w | 3,1 mm |
| Výška h ₁ | 15,4 mm |
| Celková dĺžka L | 86 mm |
| Druh použitia | neutrálna |
| Vnútorné chladenie | nie |
| možné axiálne zapichovanie | nie |
| Druh produktu | Upichovacia planžeta |

