

**Samosklápač s vypúšťacím kohoutom, Objem kontajneru: 900l****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919925 900
GTIN	4017976160900
Trieda položky	96D

Popis**Prevedenie:**

Robustná zváraná konštrukcie z ocelového plechu hrúbky 3 mm. Spodný rám s integrovanými dutinami pre vidlicový vozík.

2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou) s polyamidovými kolesami.

Poistka proti odvalovaniu a blokovanie prevrátenia, článková reťaz ako poistka proti sklzu a sklopeniu.

Popis:

Vypúšťací kohút so sitkom na oddelenie tekutín a pevných látok.

Vyklopenie je samostatné po uvoľnení blokovania.

Ťažné lano na spustenie vyklápania zo sedadla vysokozdvížneho vozíka.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Technický opis

Objem kontajneru	900 l
Nosnosť	2000 kg
Osi vjazdu Rozmer C	982 mm

Výška	1078 mm
Materiál Koleso	Polyamid
Vnútorň rozmer vjazdu Šírka	190 mm
Osi vjazdu Vzdialenosť A	582 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Hmotnosť	184 kg
Sklápacie zaistenie	áno
Sklápací mechanizmus	Lano
Výpustný kohútik Prevedenie	výpustný ventil so sitkom
Zalievanie hrán výška s kolieskami	989 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Osi vjazdu Rozmer D	90 mm
Počet kolies	4
s osami vjazdu	áno
Osi vjazdu Rozmer A	190 mm
Šírka	1661 mm
Vnútorň rozmer vjazdu Výška	90 mm
Ø kolesa	200 mm
Lano	áno
Dĺžka	1294 mm
Farba	briliantová modrá RAL 5007
Norma	EN 1757-3
Výška bez koliesok	837 mm
Druh produktu	Vyklápacia nádoba