

**Súprava sústružníckych držiakov, pravé, Veľkosť stopky: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255130 25
GTIN	4045197941732
Trieda položky	29W

**Technický opis**

Veľkosť stopky	25 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	25 mm
Držiak ISO-kód	PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Náhradný diel	259981 3
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

---

## Príslušenstvo

Súprava náhradných dielov nožový držiak Typ 3	259981 3
Sústružnícky držiak Veľkosť stopky / doštičky 25/12	251112 25/12
Sústružnícky držiak Veľkosť stopky / doštičky 25/15	250610 25/15
Sústružnícky držiak Veľkosť stopky / doštičky 25/16	250018 25/16