

Súprava sústružníckych držiakov, pravé, Veľkosť stopky: 20mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255130 20
GTIN	4045197941725
Trieda položky	29W

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Držiak ISO-kód	PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; PSSNR 2020K12
Dĺžka hlavy L ₁	25 mm
Náhradný diel	259981 2
Norma	DIN ISO 5610
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava náhradných dielov nožový držiak Typ 2	259981 2
Sústružnícky držiak Veľkosť stopky / doštičky 20/11	250610 20/11
Sústružnícky držiak Veľkosť stopky / doštičky 20/12	250018 20/12
Sústružnícky držiak Veľkosť stopky / doštičky 20/12	251112 20/12