

**Súprava sústružníckych držiakov, pravé, Veľkosť stopky: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265130 25
GTIN	4045197941800
Trieda položky	29W

**Technický opis**

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	25 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	20 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	21,5 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Držiak ISO-kód	SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Veľkosť stopky	25 mm
Náhradný diel	269981 3
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Súprava náhradných dielov nožový držiak Typ 3	269981 3
Sústružnícky držiak Veľkosť stopky / doštičky 25/12	260706 25/12
Sústružnícky držiak Veľkosť stopky / doštičky 25/12	260006 25/12
Sústružnícky držiak Veľkosť stopky / doštičky 25/11	260308 25/11