

**Súprava sústružníckych držiakov, ľavé, Veľkosť stopky: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265131 25
GTIN	4045197941848
Trieda položky	29W

**Technický opis**

Celková dĺžka L	150 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	21,5 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	25 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Držiak ISO-kód	SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12
Veľkosť stopky	25 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Náhradný diel	269981 3
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

---

## Príslušenstvo

Súprava náhradných dielov nožový držiak Typ 3	269981 3
Sústružnícky držiak Veľkosť stopky / doštičky 25/12	260007 25/12
Sústružnícky držiak Veľkosť stopky / doštičky 25/11	260309 25/11
Sústružnícky držiak Veľkosť stopky / doštičky 25/12	260707 25/12