

**Súprava sústružníckych držiakov, pravé, Veľkosť stopky: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 265110 25 |
| GTIN | 4045197941930 |
| Trieda položky | 29W |

Technický opis

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Celková dĺžka L | 150 mm |
| Držiak ISO-kód | SCLCR 2525M12; SCSCR 2525M12 |
| vhodná otočná rezná platnička | CC.. 1204.. |
| Funkčná šírka L ₄ | 32 mm |
| Veľkosť stopky | 25 mm |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 20 mm |
| Náhradný diel | 269981 5 |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Druh použitia | pravé |
| Použitie | Čelné sústruženie |
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

Príslušenstvo

| | |
|---|--------------|
| Súprava náhradných dielov nožový držiak Typ 5 | 269981 5 |
| Sústružnícky držiak Veľkosť stopky / doštičky 25/12 | 260006 25/12 |
| Sústružnícky držiak Veľkosť stopky / doštičky 25/12 | 260000 25/12 |