

**Garant****SEMT 1305 AGSR, HB8630, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213588 INOX
GTIN	4045197941046
Trieda položky	21A

**Popis****Prevedenie:**

Zosilnená hrúbka plechu pre najvyššie požiadavky na obrábanie. Ochrana proti opotrebeniu vďaka najmodernejšej povrchovej úprave.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{pmax} = 4 \text{ mm}$ .

**Technický opis**

Typ	INOX
Posuv $f_z$ na zub	0,22 mm
Hrúbka platne E	5,56 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SEMT 1305 AGSR
Typ	HB8630
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	30	S
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		