

**Garant****Upichovacia doštička s drážkou, HB7010, Šírka zápichu w: 0,7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273665 0,7
GTIN	4045197941190
Trieda položky	21L

**Popis****Použitie:**

S upínacím držiakom na upichovaciú doštičku 3 mm.

**Upozornenie:**

Nosníky reznej hrany sa musia dorobiť tak, aby sa prispôbili šírke upichovania.

**Technický opis**

pre poistný krúžok podľa DIN471/472	0,6 mm
$a_r$	1,3 mm
Šírka zápichu w	0,7 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	K
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7010
Drážky podľa normy	DIN 471

Drážky podľa normy	DIN 472
Počet výmien/rezných hrán	2
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	230	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	190	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	140	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	S
GG(G)	vhodný	200	K
CuZn	vhodný	250	N
Uni	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		