

**Upichovacia doštička neutrálna, HBX25, Šírka zápichu w: 3,1mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273010 3,1
GTIN	4045197942326
Trieda položky	22D

Popis**Použitie:**

Iba v spojení s upichovacou planžetou č. 273000.

Technický opis

Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,1 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Šírka zápichu w	3,1 mm
Povrchová úprava	TiN
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HBX25
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Ocel' < 500 N/mm ²	vhodný	120	P
Ocel' < 750 N/mm ²	vhodný	100	P
Ocel' < 900 N/mm ²	vhodný	90	P
Ocel' < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
GG(G)	vhodný	80	K
kontinuálně	vhodný		
suché	vhodný		