



Laserový merač vzdialeností DISTO™, Typ: X3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	465550 X3
GTIN	7640110697047
Trieda položky	47C

Popis

Prevedenie:

Plastové teleso s odolnosťou proti nárazom s jednoducho ovládateľnou klávesnicou so symbolmi. Vysoko kvalitná **Leica sklenená optika** v stabilnom **magnéziomom telese s vysokou odolnosťou proti vysokým teplotám**. Osvetlený a otočný farebný displej pre optimálnu čitateľnosť. Power Range Technologie™ pre merania **do 150 m bez cieľovej tabuľky**. Laserová trieda 2 skúšaná podľa ISO 16331-1. **Integrovaný 360° snímac sklonu** zobrazuje sklon objektu priamo umiestnením telesa a umožňuje nepriame meranie výšky. Multifunkčná koncovka na meranie z rohov. Chránené proti prúdom vody a prachu vďaka gumovému tesneniu. Zapečatená, umývateľná klávesnica. Robustná predná guma chráni optiku a tlmí aj mierny pád.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Ochranná taška a pútko na ruku. Vrátane 2 x batérií c. 081561 vel. LR6.

Upozornenie:

Prenos údajov cez Bluetooth® Smart, aj do smartfónov prostredníctvom aplikácie Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verzie 4.3, Apple od iPhone 4s). Jednoduché vytváranie náčrtov.

Technický opis

Dĺžka	132 mm
Dodatok/odčítanie	áno
Vyvolanie posledných meraní	áno
Hmotnosť	184 g
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie prúdom	081561 LR6
multifunkčný koncový diel	áno
Nepriame meranie (Pythagoras)	áno
Presnosť merania	±1,0 mm
Snímač naklonenia	360 Stupeň
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Závit statívu	1/4 UNC palec
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
minimálne/maximálne meranie	áno
Počet obsiahnutých batérií	2
Výpočet plochy a objemu	áno
Dosah	150 m
Šírka	56 mm
Výška	29 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Laserová trieda podľa IEC 825-1	2
Druh produktu	Prístroj na meranie vzdialenosti

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6

081561 LR6