

Garant**XOMT060310ZZSR, HB4030, Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212824 ST1400
GTIN	4045197942562
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\max}$

Technický opis

Typ	ST1400
Posuv f_z na zub	0,8 mm
Uhlový Polomer	1 mm
Hrúbka platne S	3.18 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XOMT060310ZZSR
Typ	HB4030
Rezný materiál	HM
odporúčaná hĺbka rezu $a_{p\max}$	1 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	1 mm

Programovací polomer pri $a_{p \max}$	2 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	240	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	220	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		