

Garant**XOMW060310ZZSR, HB4715, Typ: HART**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212830 HART
GTIN	4045197942579
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p,max}$

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,4 mm
Typ	TVRDÁ
Uhlový Polomer	1 mm
Hrúbka platne S	3.18 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XOMW060310ZZSR
Typ	HB4715
Rezný materiál	HM
odporúčaná hĺbka rezu $a_{p,max}$	0,5 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1 mm

Programovací polomer pri $a_{p, max}$	2 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 50 HRC	vhodný	110	H
Oceľ < 55 HRC	vhodný	80	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	50	H
GG(G)	podmienene vhodný	200	K
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		