

**Garant****XDMT090416ZDSR, HB4030, Typ: ST1400**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212866 ST1400
GTIN	4045197943125
Trieda položky	21A

## Popis

### Upozornenie:

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \max}$ 

## Technický opis

Posuv $f_z$ na zub	1,1 mm
Typ	ST400
Uhlový Polomer	1,6 mm
Hrúbka platne S	4.76 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDMT090416ZDSR
Typ	HB4030
Rezný materiál	HM
odporúčaná hĺbka rezu $a_{p \max}$	1,2 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p \max}$	1,5 mm

Programovací polomer pri $a_{p \max}$	3 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	240	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		