

Garant

tepelný upínací trň s čelnými chladiacimi otvormi, PSC 63 A = 120, Ø upnutia D1: 10mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308574 10
GTIN	4045197944054
Trieda položky	31C

Popis**Prevedenie:**

- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Všetky stopky sú pretočené (hladký chod!).
- Všetky funkčné plochy PSC vnútornej kontúry opracované.

S otvormi v chladiacom kanáli a uzatvárateľnými závitmi.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410 – 302417. Zmršťovacie zariadenia č. 354210 – 354450.

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309885, nástrčný kľúč č. 309893, a súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906, veľ. 180.

Technický opis

otvor v chladiacom kanáli	Zamykateľné
Dĺžka výčnelku Rozmer A	120 mm
Vonkajší Ø D	32 mm
Ø upnutia D ₁	10 mm
Ø D ₂	24 mm
Upínač	PSC 63 A = 120

Norma upínača	ISO 26623-1
Vnútorne chladenie	áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	tepelný upínací trň