

**Klieštinový držiak ER valcové, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300683 20
GTIN	4045197944245
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

Cylindrický držiak so stopkou Weldon, vrátane ER-maticy.
K dispozícii je prechodný otvor pre vnútorné chladenie.

Použitie:

Na predĺženie skľučovadla v povrchových alebo upínacích skľučovadlách.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínací kľúč č. 309680 - 309740.

Upínacie klieštiny ER č. 308878 – 309434, Náhradná ER matica č. 309580; 309650.

Upozornenie:

Nie je vhodný na zmršťovanie.

Technický opis

Ø stopky d	25 mm
Rozsah upínania	1 - 13 mm
pre ER klieštiny	20
Vonkajší Ø D	34 mm
L ₂	19,5 mm
Dĺžka stopky L ₁	85,5 mm
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm

Stratégia obrábania	HSC
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Klieštinový upínací trň