

Garant**Upínacie puzdro valcovité, Klieština ER: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319291 40
GTIN	4045197943606
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:****Rýchlovýmenný systém vyvrtávacích tyčí.**

Je možné zaviest' do štandardného držiaka vyvrtávacích tyčí alebo do držiaka vrtákov s vymeniteľnými doštičkami prostredníctvom vonkajších priemerov.

Použitie:

Pre vnútorné obrábanie s vyvrtávacími tyčami.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice s vonkajším závitom.

Upozornenie:

Prednastavenie napr. pomocou GARANT č. 354760 VG1 alebo 355010 VGBASIC s redukcíou č. 354773 (puzdro č. 313291 veľkosť 25 s dodatočnou redukcíou č. 319426; 319428 každá vo veľkosti 40/32).

Možnosť priameho upnutia upínacích klieští ER.

Technický opis

Ø napnutia	40 mm
Ø d ₁	50 mm
vhodné pre	Č. 319289

Ø základného držiaka d ₂	64 mm
Závit M	M50×1,5
l ₂ s vymeniteľným adaptérom	60,5 mm
l ₂ s upínacou klieštinou ER	28 mm
Druh produktu	Upínacie púzdro