

**Garant**
**Klieštinový upínací trň ER Mini úzke, HSK-A 63 A = 70, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 11**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	305709 11
GTIN	4045197944504
Trieda položky	31A

**Popis**

Prevedenie:

Všetky stopky sú pretočené (hladký chod!).S otvorom na čipy RFID/Balluff.Vyvrátný priechod (= ER11).Upravené funkčné plochy HSK.

Rozsah balenia:

Vrátane presne vyváženej matice High-Speed ER-Mini (G2,5/25 000 min-1).

Zvláštne príslušenstvo:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, upínacie kliešte ER č. 308881 – 309430, upínací kľúč ER Mini č. 309740.

**Technický opis**

pre ER klieštiny	11 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
Náhradná ER-mini matica č. 309650	11
Vonkajší Ø D	16 mm
Úžitková dĺžka L <sub>N</sub>	34 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	1-7 mm
Upínač	HSK-A 63 A = 70
Norma upínača	ISO 12164-1

Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Klieštinový upínací trň