

Garant
Upínacie klieštinové trne ER, mini/úzke Tvar ADB, SK 40 A = 70, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	300649 16
GTIN	4045197944498
Trieda položky	31A

Popis
Prevedenie:

Jemne vyvážená upínacia matica pre HSC. Vyvrtaný priechod ER11. Všetky stopky hrubo presústružené (tichý chod!). Štandardne s otvorom na čip Balluff.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s valcovou stopkou podľa normy DIN 6499.

Rozsah balenia:

Vrátane matice High-Speed ER-Mini č. 309650.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínacie kliešte ER č. 308881 – 309434, upínací kľúč ER č. 309740. Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806. Upínací kľúč AB č. 308820; 308830.

Technický opis

vhodný upínací kľúč č. 309740	16
Rozsah upínania	0,5 - 10 mm
pre ER klieštiny	16 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
Vonkajší Ø D	22 mm
Úžitková dĺžka L _N	45 mm
Ø upnutia D ₁	0,5-10 mm

Upínač	SK 40 A = 70
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Klieštinový upínací trň