

**Garant****Klieštinové upínacie trne ER Tvar ADB, BT 40, krátka, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 302755 16     |
| GTIN             | 4045197944788 |
| Trieda položky   | 31A           |

**Popis**

Prevedenie:

Brúsený vonkajší a vnútorný kužel. Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!). Kvalita vyváženia G2,5/25 000 min-1. Presne vyvážená upínacia matica (G2,5/25 000 min-1). Optimálne vlastnosti opotrebovania alebo prenosu krútiaceho momentu vďaka presnej upínacej matici s povrchovou úpravou.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 typ A a B.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice ER.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínacie kliešte ER č. 308881 – 309434, upínací kľúč ER č. 309680 – 309745 alebo č. 613300.

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Upozornenie:

Vhodná upínacia matica č. 309580 alebo č. 309610.

**Technický opis**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| ER upínací kľúč         | 16    |
| Vonkajší Ø D            | 28 mm |
| pre ER klieštiny        | 16    |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm |

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Rozsah upínania                  | 0,5 - 10 mm                       |
| Náhradná upínacia matica ER      | 16                                |
| Ø upnutia D <sub>1</sub>         | 0,5-10 mm                         |
| Upínač                           | BT 40, krátka                     |
| Norma upínača                    | JIS B6339                         |
| Norma upínača                    | ISO 7388-2                        |
| Tvar                             | ADB                               |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Presnosť obvodovej hádzavosti    | ≤ 3 µm                            |
| Stratégia obrábania              | HSC                               |
| Druh produktu                    | Klieštinový upínací trň           |

## Príslušenstvo

Jednostranný otvorený kľúč, Rozmer cez steny: 25

613300 25