

Garant

Upínací trň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi, typ ADB, BT 30, krátka, Ø trňa d1: 22mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303010 22
GTIN	4045197944870
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.

Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod). Kvalita vyváženia G2,5 / 25 000 min⁻¹. Typ ADB.

So **4** otvormi v chladiacom kanáli.

- **Valcový tvar.**
- **S otvorom na čip Balluff.**
- **Zvýšená kontaktná plocha nákrúžku.**

Výhoda:

Výrazne nižší sklon k vibráciám! Značné zvýšenie posuvu!

Rozsah balenia:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	22
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	22
Dĺžka výčnelku Rozmer A	40 mm

Vonkajší Ø D	48 mm
Ø trňa d ₁	22 mm
Ø upnutia D ₁	22 mm
Upínač	BT 30, krátka
Norma	DIN 6357
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	ADB
otvor v chladiacom kanáli	nie je zatvárateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy