

Garant

Upínací trň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi, typ ADB, BT 40, krátka, Ø trňa d1: 40mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303015 40
GTIN	4045197944931
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.

Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod). Kvalita vyváženia G2,5 / 25 000 min⁻¹. Typ ADB.

So 4 otvormi v chladiacom kanáli.

- **Valcový tvar.**
- **S otvorom na čip Balluff.**
- **Zvýšená kontaktná plocha nákrúžku.**

Výhoda:

Výrazne nižší sklon k vibráciám! Značné zvýšenie posuvu!

Rozsah balenia:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Ø trňa d ₁	40 mm
Vonkajší Ø D	89 mm

Dĺžka výčnelku Rozmer A	50 mm
Náhradná ťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	40
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	40
Ø upnutia D ₁	40 mm
Upínač	BT 40, krátka
Norma	DIN 6357
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	ADB
otvor v chladiacom kanáli	nie je zatvárateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy