



Sada univerzálnych odihlovačov / škrabákov (7 držiakov s čepeľami) v plastovom boxe 16-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	839980
GTIN	7290003237838
Trieda položky	83G

Popis

Prevedenie:

2-zložkové rukoväti s **teleskopickým mechanizmom** a vymeniteľnými vložkami. Presná škrabka s ľahkou kovovou rukoväťou a rýchlovýmenným skľučovadlom.

Rozsah balenia:

Univerzálny odihlovac s 3 čepeľami (S100, S20, S30): 1 ks č. 838420

Miniškrabák so špeciálnou zalomenou čepeľou: 1 ks č. 839675

Odihlovač klinových drážok s 1 reznou hranou (2,4 – 11 mm): 1 ks č. 839705

Precízny škrabák s vymeniteľnou čepeľou zo špeciálnej nástrojovej ocele: 1 ks č. 836400

Odihlovač plechov s čepeľou (1 – 8 mm): 1 ks č. 839740

Miniškrabák s rovnou minicepeľou: 1 ks č. 839670

Odihlovač vyvrtaných otvorov s hlavou (do Ø 20 mm): 1 ks č. 839605

Technický opis

Druh produktu	Odihlovač
---------------	-----------

Príslušenstvo

Presný škrabák s vymeniteľnou čepelouNástrojová oceľ	836400
Mini škrabka s teleskopickou stopkou a mini čepelou, priama	839670
Odihlovač otvorov s hlavou HSS Ø 20 mm	839605
Univerzálny odihlovač, 2K-zložková rukoväť s teleskopickou stopkou a 3 čepelami (S100, S20, S30)	838420
Odihlovač plechov s teleskopickou stopkou a V-čepelou veľ. 8	839740
Mini škrabka s teleskopickou stopkou a špeciálnou čepelou, zalomená	839675
Odihlovač klinových drážok s teleskopickou stopkou a britovou doštičkou veľ. 11	839705