

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260725 25/12
GTIN	4045197945143
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	A25R SSKCR/L12
Celková dĺžka L	200 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	32 mm
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Dĺžka výčnelku L_1	75 mm
vhodná otočná rezná platnička	SC.. 1204..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 25
Výška upínania L_2	24 mm
Odsadenie stredu L_3	17 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500