

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260724 25/12
GTIN	4045197945129
Trieda položky	21T

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	SC.. 1204..
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	32 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Výška upínania $L_2$	24 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	75 mm
Držiak ISO-kód	A25R SSKCR/L12
Odsadenie stredu $L_3$	17 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 25
Celková dĺžka L	200 mm
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Ø stopky $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500