

Garant**sústružnícky držiak eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/09****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260021 20/09
GTIN	4045197945181
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

S vnútorným privodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu. S chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č. 317900 – 319886.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Dĺžka hlavy L ₁	27 mm
Celková dĺžka L	86 mm
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 28

Velkosť doštičiek	9 mm
Držiak ISO-kód	SCLCR/L 2020X09
Velkosť stopky	20 mm
Séria	Eco
Druh použitia	ľavé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659906 500