

Garant**sústružnícky držiak eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261304 20/16
GTIN	4045197945211
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Sústružnícky držiak GARANT eco systému s vnútorným prívodom chladiva k čepeli. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť procesu. S chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č.317900 – 319886.

Technický opis

Veľkosť stopky	20 mm
Držiak ISO-kód	SVJCR/L 2020X16
Podložka	259033 5
Celková dĺžka L	99 mm
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Skrutka pre podložku	269013 1
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269023 3
Séria	Eco
Druh použitia	pravé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15