

**Garant****sústružnícky držiak eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261305 20/16
GTIN	4045197945259
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Sústružnícky držiak GARANT eco systému s vnútorným prívodom chladiva k čepeli. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť procesu. S chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č.317900 – 319886.

**Technický opis**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269023 3
Skrutka pre podložku	269013 1
Podložka	259033 5
Veľkosť doštičiek	16 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm

Držiak ISO-kód	SVJCR/L 2020X16
Veľkosť stopky	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Celková dĺžka L	99 mm
Séria	Eco
Druh použitia	ľavé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15