

Garant
sústružnícky držiak eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/11

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261103 16/11
GTIN	4045197945273
Trieda položky	21U

Popis
Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

S chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č. 317900 – 319886.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269023 1
Držiak ISO-kód	SVJBR/L 1616X11
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..
Veľkosť doštičiek	11 mm
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Dĺžka hlavy L ₁	34 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Celková dĺžka L	81 mm
Séria	Eco

Druh použitia	ľavé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8