

Garant

tepelný upínací trň so 4 otvormi v chladiacom kanáli, poniklované, SK 50, krátka, Ø upnutia D1: 16mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 302287 16 |
| GTIN | 4045197945532 |
| Trieda položky | 31A |

Popis**Prevedenie:**

- Vysokoteplotná oceľ.
- veľ. 3 – 5 pre HM, od veľ. 6 pre HSS a HM.
- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
- S otvorom na čip RFID/Balluff.

Prémiové vyhotovenie: poniklované, so 4 uzatvárateľnými **otvormi v chladiacom kanáli**.
Integrované nastavenie dĺžky nástrojov (dráha nastavenia 10 mm).

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.

Vhodné pre indukčné, kontaktné a horúcovzdušné zmršťovacie prístroje.

Rozsah balenia:

4 kusy dýzových skrutiek M3.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308800, upínací kľúč na TČ č. 308820– 308835, predĺženia pre zmršťovacie skľučovadlo č. 302410 – 302419. Zmršťovacie zariadenia, príslušenstvo č. 354210 – 354450, súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 veľ. 180.

Technický opis

| | |
|--------------------------|-------|
| Ø upnutia D ₁ | 16 mm |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné |
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Vonkajší Ø D | 34 mm |
| Upínač | SK 50, krátka |
| Norma upínača | ISO 7388-1 |
| Tvar | ADB |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Stratégia obrábania | HSC |
| Druh produktu | tepelný upínací trň |