

**Garant**

**tepelný upínací trň so 4 otvormi v chladiacom kanáli, poniklované, HSK-A 100 krátky, Ø upnutia D1: 20mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308267 20
GTIN	4045197945426
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

- Vysokoteplotná oceľ.
- veľ. 3 – 5 pre karbid, od veľ. 6 pre HSS a HM.
- S otvorom na čip RFID/Balluff.

Prémiové vyhotovenie: Poniklované, so 4 uzatvárateľnými **otvormi v chladiacom kanáli**.  
Integrované nastavenie dĺžky nástrojov (dráha nastavenia 10 mm).

**Použitie:**

- Na upínanie fréz a vrtákov s valcovou stopkou v tolerancii h6.
- Vhodné pre indukčné, kontaktné a horúcovzdušné zmršťovacie prístroje.

**Rozsah balenia:**

V prípade puzdier s nastavením dĺžky vrátane skrutky na nastavenie dĺžky (od Ø D<sub>1</sub>, 6 mm).  
4 kusy dýzových skrutiek M3.

**Zvláštne príslušenstvo:**

rúra na chladiaci prostriedok č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410 – 302416, zmršťovacie prístroje č. 354210 – 354450, súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 180.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku Rozmer A	105 mm
-------------------------	--------

Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Vonkajší Ø D	42 mm
otvor v chladiacom kanáli	Zamykateľné
Ø upnutia D <sub>1</sub>	20 mm
Upínač	HSK-A 100 krátky
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	tepelný upínací trň