

Garant

Upínač poniklované s otvorom v chladiacom kanáli, HSK-A 100 krátky, Ø upnutia D1: 10mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 304392 10 |
| GTIN | 4045197945631 |
| Trieda položky | 31A |

Popis**Prevedenie:**

- **S otvorom na čipy RFID/Balluff.**
- **Upravené funkčné plochy HSK.**

GARANT: Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
Špeciálne poniklovanie.

S uzatvárateľnými otvormi chladiaceho kanála.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 typ B a a DIN 6535 typ HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880; nástrčný kľúč č. 309890.

Upozornenie:

HSK 40 a 50, typ A a E sú dostupné od výrobcu.

Technický opis

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Ø upnutia D ₁ | 10 mm |
| Vonkajší Ø D | 35 mm |
| Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 10 |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Upínač | HSK-A 100 krátky |
| Norma upínača | ISO 12164-1 |
| Norma upínača | DIN 69882-4 |
| Norma upínača | DIN 69893 |
| Tvar | A |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 μm |
| Stratégia obrábania | HSC |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |

Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø
D1 10

309900 10