

Garant

Upínací trň Weldon typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, poniklované, SK 40, krátka, Ø upnutia D1: 6mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300120 6
GTIN	4045197945679
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:****GARANT –**

Všetky stopky hrubo presústružené (hladký chod!). Kvalita vyváženia G 2,5/25 000 min⁻¹.

S uzatváratelnými otvormi chladiaceho kanála.

Špeciálne poniklovanie.

S otvorom na čip Balluff/RFID.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Ø upnutia D ₁	6 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	6
Vonkajší Ø D	25 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	50 mm
Upínač	SK 40, krátka
Norma	DIN 6359

Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
otvor v chladiacom kanáli	Zamykateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň

Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø D1 6

309900 6