

**Garant****Držiak profilovacieho nástroja VDI  $\varnothing$  d = 12 mm, Typ upínania na stopku: VDI40**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	293030 VDI40
GTIN	4045197946164
Trieda položky	29K

## Popis

**Vhodné pre:**

Stroje CNC.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Polohovacia pomôcka (č. 293000) a kľúč na čelné otvory (č. 293006)

**Upozornenie:**

- **Pozor: Vždy použite vhodný  $\varnothing$  šmýkadla.**
- **Ďalšie spojovacie prvky pre stopky na vyžiadanie.**

## Technický opis

L	83 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	83 mm
$\varnothing$ D <sub>1</sub>	58 mm
Druh stopky	VDI 40
$\varnothing$ d	12 mm

## Technický list

Veľkosť upínania	VDI40
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

### Príslušenstvo

Kľúče na čelné otvory 16	293006 16
Kľúče na čelné otvory 8	293006 8
Kľúče na čelné otvory 12	293006 12
Kľúče na čelné otvory 5	293006 5