

Garant**Držiak profilovacieho nástroja VDI Ø d = 12 mm, Typ upínania na stopku: VDI25**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	293030 VDI25
GTIN	4045197946140
Trieda položky	29K

Popis

Vhodné pre:

Stroje CNC.

Zvláštne príslušenstvo:

Polohovacia pomôcka (č. 293000) a kľúč na čelné otvory (č. 293006)

Upozornenie:

- **Pozor: Vždy použite vhodný Ø šmýkadla.**
- **Ďalšie spojovacie prvky pre stopky na vyžiadanie.**

Technický opis

L	64 mm
Ø D ₂	58 mm
Ø D ₁	44 mm
Druh stopky	VDI 25
Ø d	12 mm

Technický list

Veľkosť upínania	VDI25
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Príslušenstvo

Kľúče na čelné otvory 5	293006 5
Kľúče na čelné otvory 16	293006 16
Kľúče na čelné otvory 8	293006 8
Kľúče na čelné otvory 12	293006 12