

**Garant**

Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný šesťhran metrický  $\varnothing d = 8 \text{ mm}$ , TiN,  
Šesťhran: 2mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	293040 2
GTIN	4045197946317
Trieda položky	29L

**Popis****Prevedenie:**

S povrchovou úpravou TiN.

**Použitie:**

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

**Vhodné pre:**

Držiak pre profilový trň č. 293020 – 293079.

**Upozornenie:**

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

**Technický opis**

Rozmer cez steny	2 mm
L	3,5 mm
Rezný materiál	HSS
Tolerancia	0,05 až 0,07 mm

Profil	Šestšhran
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov